


KOSZTORYS OFERTOWY:

Wykonanie Rozdzielnic NN w Rozdzielni Głównej NN Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno

Lp.	Rodzaj Prac:	Jm	Nakład Jedn.	Cena Jed. Netto PLN	Koszt netto PLN	Wartość usług netto PLN
1	Montaż Rozdzielnic na ścianie					
	Materiał:	szt	2			
	1.Rozdzielnica Eaton IP54 600x1260x27 (Pusta) Robocizna: Mocowanie wsporników Rozdzielnic, montaż na ścianie	szt	2			
2	Uzbrojenie Rozdzielnic Mechaniczne					
	Materiał:					
	1.Osłona metalowa z wycięciem do aparatury 600x150	szt	2			
	2.Osłona metalowa pełna 600x50	szt	2			
	3.Osłona metalowa z plastikowym wypełnieniem 600x500	szt	2			
	4.Osłona metalowa z plastikowym wypełnieniem 600x300	szt	2			
	5.Osłona metalowa pełna 600x150	szt	4			
	6.Wspornik szyn płaskich 3F	szt	4			
	7.Płyta montażowa stal 300x600 (Wspornik mocujący)	szt	2			
	8.Płyta montażowa stal 80x600	szt	4			
	9.Płyta montażowa stal 30x600	szt	4			
	10.Profil do montażu osłon czołowych	szt	2			
	11.Wspornik z regulacją głębokości	szt	20			
	12.Szyna montażowa 35x15x488 Aluminium	szt	2			
	13.Element mocujący uziemiający	szt	10			
	14.Element mocujący izolujący	szt	10			
	15.Zamek dwupiórkowy	szt	6			
	16.Osłona zabezpieczająca – pokrywa	szt	4			
	17.Uchwyt mocujący na ścianie	szt	4			
	Robocizna: Wykonanie montażu uzbrojenia mechanicznego	szt	2			
3	Uzbrojenie Rozdzielnic w aparaturę elektryczną					
	Materiał:					
	1.Rozłącznik XNH1-S250	szt	4			
	2.Wkładka Bezpiecznikowa NH1 250A	szt	6			
	3.Wkładka Bezpiecznikowa NH1 200A	szt	6			
	4.Wyłącznik Mocy Eaton -250A 3P 150kA NZMH3-S250	szt	4			
	5.Styk Pomocniczy NZM2/3	szt	4			
	6.Szyna Zbiornicza CU 40x5	szt	14			
	7.Izolator szyn zasilających 3F 5-10mm	szt	4			
	8.Złącza Al/Cu 1x240 kolor szary	szt	16			
	9.Przewód Izolacyjny H07V-K LGY czarny	mb	14			
	10.Kontrolka Eaton M22-L-R-LED230-BVP czerwona	szt	4			
	11.Kontrolka Eaton M22-L-G-LED230-BVP zielona	szt	10			
	12.Przełącznik 230V 1Z/1R	szt	4			
	13.Podstawka przełącznika 230V 1Z/1R	szt	4			
	14.Wyłącznik Instalacyjny B6A	szt	4			
	15.Przewód LGY 1x1,5 mm2 (czarna, niebieska)	mb	100			
	16.Izolatory do szyn „N”	szt	6			
	17. Przełącznik Agregat Sieć 250A	szt	2			
	Robocizna: Montaż aparatury, połączenie elektryczne	szt	2			

4	Wykonanie okablowania do zasilania Rozdzielnic nr 1 i 2 Zasilanie Podstawowe i Awaryjne z Agregatu Prądotwórczego					
	Materiał:					
	1. Przewód Izolacyjny H07V-K LGY 120mm czarny	mb	60			
	2. Przewód Izolacyjny H07V-K LGY 120 mm niebieski	mb	20			
	3. Rozłącznik RBK – 1 montaż na szynach	szt	2			
	4. Koryto Kablowe 200x60	szt	2			
	5. Pokrywa Koryta Kablowego	szt	2			
	6. Końcówki Oczkowe 120/10	szt	50			
	7. Końcówka Tulejka Izolowana 120mm TE 120/27	szt	50			
	8. Przewód Lgy 16 mm2 żółtozielony	mb	10			
	9. Przewód LGY 10 mm2 żółtozielony	mb	10			
	10. Końcówki oczkowe 10 i 16 mm2	szt	60			
	11. Koszulki termokurczliwe SRH2 120-34	szt	8			
	12. Koryto preferowane KPOD 60x80	szt	2			
	Robocizna:					
	Przygotowanie tras kablowych, ułożenie kabli	szt	2			
	Modernizacja Rozdzielnic Głównych NN w celu wpięcia zasilania	szt	2			
6	Wykonanie Pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznej	szt	1			
	Opis Rozdzielni nr 1,2 + Protokoły	szt	2			
Wartość Kosztorysowa netto:						
Podatek VAT:						
Wartość brutto:						


Pieczątka
/podpisy upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy/